

SEPREMIUM® 2

La gamma dei separatori olio / acqua SEPREMIUM trattengono l'olio dalla condensa, generata dai compressori. Il SEPREMIUM permette una separazione efficiente dell'olio dalla condensa attraverso vari stadi di filtrazione.

Funzionamento del SEPREMIUM

All'ingresso nel SEPREMIUM la condensa viene trattata attraverso vari elementi filtranti.

Questi combinano diverse tecnologie di assorbimento per ottenere valori residui di olio allo scarico inferiori ai 10 ppm.

Semplice procedimento di manutenzione

Il SEPREMIUM 2 è posizionato all'interno di una staffa di supporto (fornita standard). La manutenzione consiste nello staccare gli attacchi d'ingresso e d'uscita, rimuovere il separatore e riposizionare nella staffa la nuova unità.

Non ci sono altri elementi rendendo l'attività di service veloce e pulita.

Vantaggi tecnici

- Materiali scelti dalle alte prestazioni filtranti.
- Installazione e procedure di manutenzione semplici.
- Efficace separazione di lubrificanti minerali, sintetici e di emulsioni stabili di condensa.
- Staffa di supporto inclusa anche per il montaggio a parete.
- Conessioni in ottone per veloce e semplice installazione/manutenzione.

Vantaggi commerciali

- Funzionamento adatto per tutti i tipi di scaricatori (galleggiante-temporizzati -capacitivi).
- Versioni speciali disponibili per la separazione dalla condensa di Ultra-Coolant, Sigma Mol and Roto-Inject.
- Livelli di prezzo competitivi.
- Ridotte dimensioni che aiutano l'installazione e la movimentazione.
- Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio o il proprio colore.



SEPREMIUM® 2

SPECIFICHE

Valore in uscita dell'olio	<10 ppm
Assorbimento max olio Max. capacità del compressore	2 litres 2 m ³ /min (70 cfm)
Connessione ingresso	1/2"
Connessione uscita	1/2"
TEST kit	Disponibile
Materiale contenitore	ABS
Colore contenitore	Nero
Colore coperchio	Grigio scuro

SEPARAZIONE DI:

Lubrificanti minerali	sì
Lubrificanti sintetici	sì
Emulsioni stabili di condensa	sì
Ultra-Coolant, Sigma Mol	sì
Roto-Inject	sì

DIMENSIONI (mm)



Il SEPREMIUM 2 può essere utilizzato come prodotto funzionante in modo autonomo oppure come parte integrata in un package di compressori.



Connessione ingresso



Connessione d'uscita



Staffa di supporto

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque di declina ogni responsabilità relativa al loro uso e a eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

JORC Industrial BV

Pretoriastraat 28

NL-6413 NN Heerlen

Nederland

Tel +31 45 524 24 27

www.jorc.eu

info@jorc.nl